

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha, para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 20×20G, Altura / altura de puerta: 800/525mm



Datos de pedido

Número de pedido	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Tope de la puerta	derecha

Número de estantes regulables en altura	1
Altura	800 mm
Anchura útil	550 mm
Profundidad	650 mm
Altura útil puerta	525 mm
Peso	33,3 kg
Altura útil para cajones	150 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927815 1
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Estante extensible Tipo 1	927810 1
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12