

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha, para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 20×20G, Altura / altura de puerta: 900/525mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Peso	35,3 kg
Altura	900 mm

Anchura útil	550 mm
Altura útil para cajones	250 mm
Altura útil puerta	525 mm
Anchura	600 mm
Tope de la puerta	derecha
Número de estantes regulables en altura	1
Profundidad	650 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927815 1
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Estante extensible Tipo 1	927810 1
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50