

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha, para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G, Altura / altura de puerta: 800/425mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la derecha.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

Peso	31,8 kg
Profundidad	650 mm
Altura	800 mm
Anchura útil	550 mm

Tope de la puerta	derecha
Altura útil puerta	425 mm
Anchura	600 mm
Altura útil para cajones	250 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927815 1
Estante extensible Tipo 1	927810 1
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20