

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha, para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G, Altura / altura de puerta: 900/625mm



Datos de pedido

Número de pedido	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Profundidad	650 mm
Anchura útil	550 mm

Altura útil puerta	625 mm
Anchura	600 mm
Tope de la puerta	derecha
Peso	36 kg
Altura	900 mm
Altura útil para cajones	150 mm
Número de estantes regulables en altura	1
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Tirador deslizable para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927815 1
Estante extensible Tipo 1	927810 1
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 20	951020 20
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100