

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G transportable, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 20×20G, Altura carcasa: 700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927730 700
GTIN	4062406111786
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa 24G móvil, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cubierta con estera de goma acanalada, reborde contra caída por rodadura y tiradores deslizantes de 2 componentes Haptoprene®.

Con 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección orientables provistas de rodamientos de bolas (rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras.

Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

**La carcasa solo puede equiparse con cajones n.º 927805.**

No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente n.º 920301 – 920316.

**Descripción técnica**

Ø rueda	125 mm
Anchura	600 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga máxima	600 kg
Peso	32,5 kg
Profundidad	650 mm
Altura útil	625 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
ComfortClose	no
Número puertas	0
Altura	900 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Cantidad de cajones	0
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Carcasa superior abierta	no
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	625 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Contenedor rodante de taller

