

Garant GRIDLINE

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 20x20G, Altura frontal de cajón: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927805 75
GTIN	4062406111885
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Con **desbloqueo individual de los cajones monomanual**; impide que se abran durante el transporte. Para el equipamiento de bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas 24G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura útil	50 mm
Altura frontal	75 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Peso	8,4 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	20

Anchura útil en G	20
Intervalo de empleo	Carro de montaje
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Grosor material	1 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	20x20G
Tipo de producto	Cajón