

Garant GRIDLINE

Juego de puertas batientes, Anchura del cajón 56G, Altura incluido bastidor: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	935720 1000
GTIN	4062406112028
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. El grupo montado en saliente se compone de 2 puertas batientes, 2 rieles laterales y 2 listones de tope. Los paneles situados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Las puertas se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.

Descripción técnica

Altura incluido bastidor	1000 mm
Altura útil	900 mm
Profundidad bastidor	80 mm
Intervalo de empleo	Estantería con cajones

Grosor material	1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Anchura del cajón 56G
Tipo de producto	Puerta batiente