

Garant**Panel posterior reforzado con columnas de soporte, Altura columnas soporte: 1362mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928020 1362
GTIN	4062406112288
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Posición de recargo para colocar las columnas soporte en el centro del puesto de trabajo. En el tamaño 1500 mm se puede colocar una superestructura de 1000 mm en el centro, en el tamaño 2000 mm se coloca en el centro una superestructura de 1500 mm.

Idóneo para:

Estación de trabajo mLevel n.º 920002, 920004 y eLevel n.º 920012, 920014 tam. 1500 y 2000.

Suministro:

Se coloca el panel posterior reforzado de la estación de trabajo y las columnas soporte (n.º 928010) se suministran montadas.

Nota:

El n.º 928020 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo. ¡No es posible un reequipamiento!

El divisor de superestructura n.º 928040 no se puede montar en el panel posterior reforzada.

Descripción técnica

Altura	1362 mm
--------	---------

Capacidad de carga máxima	200 kg
Peso	20 kg
Altura columnas soporte	1362 mm
Profundidad	100 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Columna soporte