

Garant**Org. construcción, Altura: 962mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928040 962
GTIN	4062406112530
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras. Para subdividir la estructura de columnas soporte en diferentes áreas de trabajo. Solo es posible en combinación con arriostramiento transversal n.º 928050 o consola de brazo soporte incluido arriostramiento transversal n.º 928055; 928056.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

No se puede montar en el panel posterior reforzado n.º 928020.

Descripción técnica

Equipamiento máximo con pared perforada	2 × n.º 928070 o n.º 928071
Profundidad	100 mm
Peso	4 kg
Anchura	80 mm

Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Columna soporte

Accesorios

Consola de brazo soporte Longitud 2000 mm	928055 2000
Puntal en diagonal Longitud 2000 mm	928050 2000
Consola de brazo soporte Longitud 1000 mm	928055 1000
Consola de brazo de soporte Longitud 2000 mm	928056 2000
Consola de brazo soporte Longitud 1500 mm	928055 1500
Puntal en diagonal Longitud 1000 mm	928050 1000
Consola de brazo de soporte Longitud 1500 mm	928056 1500
Consola de brazo de soporte Longitud 1000 mm	928056 1000
Puntal en diagonal Longitud 1500 mm	928050 1500