

Garant**Columna soporte de esquina con ranuras de suspensión, Altura: 481 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928030 481
GTIN	4062406112295
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapas de nudos.

Columna soporte de esquina con ranuras de suspensión a intervalos de 50 mm en la parte delantera, manguitos con rosca interior y una perforación de Ø 25 mm para pasar los cables.

Idóneo para:

En la columna soporte de esquina n.º 938030 se pueden colocar los estantes de almacenamiento n.º 928131 – 928145 tam. 1000, regletas Multifix n.º 928201, 928206, 928230, 928235 tam. 1000. Paredes perforadas 1 × n.º 928070 o n.º 928071

Descripción técnica

Peso	3 kg
Profundidad	100 mm
Anchura	40 mm
Equipamiento máximo con pared perforada	1 × n.º 928070 o n.º 928071

Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Columna soporte