

**Garant****Consola de brazo de soporte, Profundidad 550 mm, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928056 1000
GTIN	4062406112615
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

**Descripción técnica**

Capacidad de carga máxima	50 kg
Altura	60 mm
Peso	7 kg
Alcance del brazo	450 mm
Longitud	1000 mm
Profundidad	550 mm
Anchura	1000 mm
Intervalo de empleo	Columnas de soporte
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 550 mm
Tipo de producto	Consola

---

## Accesorios

Unidad de alumbrado LED con interruptor Con. / Des. adecuado para tipo 1000	928602 1000
Unidad iluminación LED adecuado para tipo 1000	928600 1000
Unidad de alumbrado TAMETO adecuado para tipo 1000	928608 1000
Riel con 2 carros de deslizamiento Longitud 1000 mm	928250 1000