

Garant**Consola de brazo soporte, Profundidad 350 mm, Longitud: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928055 1500
GTIN	4062406112592
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descripción técnica

Alcance del brazo	250 mm
Profundidad	350 mm
Peso	6 kg
Capacidad de carga máxima	50 kg
Altura	60 mm
Longitud	1500 mm
Anchura	1500 mm
Intervalo de empleo	Columnas de soporte
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 350 mm
Tipo de producto	Consola

Accesorios

Unidad iluminación LED adecuado para tipo 1500	928600 1500
Unidad de alumbrado LED con interruptor Con. / Des. adecuado para tipo 1500	928602 1500
Riel con 2 carros de deslizamiento Longitud 1500 mm	928250 1500
Unidad de alumbrado TAMETO adecuado para tipo 1500	928608 1500