

**Garant****Consola de brazo de soporte, Profundidad 550 mm, Longitud: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928056 1500
GTIN	4062406112622
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

**Descripción técnica**

Peso	8 kg
Longitud	1500 mm
Altura	60 mm
Profundidad	550 mm
Alcance del brazo	450 mm
Capacidad de carga máxima	50 kg
Anchura	1500 mm
Intervalo de empleo	Columnas de soporte
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 550 mm
Tipo de producto	Consola

---

## Accesorios

Unidad de alumbrado LED con interruptor Con. / Des. adecuado para tipo 1500	928602 1500
Unidad de alumbrado TAMETO adecuado para tipo 1500	928608 1500
Unidad iluminación LED adecuado para tipo 1500	928600 1500
Riel con 2 carros de deslizamiento Longitud 1500 mm	928250 1500