


Garant**Pared perforada de un lado, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928070 1000
GTIN	4062406112660
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Paredes perforadas de chapa de acero plegada $\square 9 \times 9$ mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.º 928010, en carros de material n.º 918590 y para paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Descripción técnica

Capacidad de carga	100 kg
adecuado para tipo	1000 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Anchura	920 mm
Peso	6 kg
Profundidad	25 mm
Altura	481 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Multifix adecuado para tipo 500	928201 500
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2