


Garant**Pared perforada de un lado, adecuado para tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	928070 2000
GTIN	4062406112684
Clase de artículo	91P

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en realización doble se puede equipar por los dos lados de forma independiente. Paredes perforadas de chapa de acero 9×9 mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para :

Para atornillar entre columnas soporte, en carros de montaje n.º 918590 y para paredes separadoras.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 481 mm

Anchura: 1920 mm

Profundidad: 25 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Peso: 12 kg

Descripción técnica

Modelo panel perforado	de un lado
Profundidad	25 mm

Capacidad de carga	100 kg
Altura	481 mm
Anchura	1920 mm
Peso	12 kg
adecuado para tipo	2000 mm
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Multifix adecuado para tipo 500	928201 500
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Multifix adecuado para tipo 1500	928201 1500