


Garant**Pared perforada de un lado, adecuado para tipo: 500****Datos de pedido**

Número de pedido	928070 500
GTIN	4062406112653
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista.
Paredes perforadas de chapa de acero plegada $\square 9 \times 9$ mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.º 928010, en carros de material n.º 918590 y para paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Descripción técnica

Capacidad de carga	100 kg
Profundidad	25 mm
adecuado para tipo	500 mm

Anchura	420 mm
Altura	481 mm
Peso	3 kg
Modelo panel perforado	de un lado
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300