


Garant**Pared perforada De dos lados, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928071 1000
GTIN	4062406112691
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista.

Pared perforada en **realización doble**, se puede equipar por los dos lados **de forma independiente**.

Paredes perforadas de chapa de acero plegada 9×9 mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas de soporte n.º 928010, en carros de material n.º 918590 y para paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Encontrará accesorios para paredes perforadas en el grupo 95

Descripción técnica

Anchura	920 mm
Peso	12 kg
Modelo panel perforado	por los dos lados
Capacidad de carga	100 kg
Altura	481 mm
Profundidad	25 mm

adecuado para tipo	1000 mm
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Multifix adecuado para tipo 500	928201 500
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2