


Garant

Panel posterior de chapa perforada (par de columnas soporte + 1 pared perforada unilateral), Altura 481 mm, adecuado para tipo: 1500

**Datos de pedido**

Número de pedido	928075 1500
GTIN	4062406113032
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Dos columnas soporte de tubo de acero 100×40×2 mm. **Ranuras de enganche** en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como **manguitos con rosca interior** en la superficie delantera para el asiento de otros módulos / componentes. Entre ellas, panel de chapa perforada de chapa de acero.

Aplicación:

Para atornillar a tableros de trabajo con 1000, 1500 y 2000 mm de largo.

Suministro:

Constituido por **1** par de columnas soporte + **1** pared perforada unilateral. No es posible el asiento de consolas de brazo soporte ni de arriostramientos transversales.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**.

Descripción técnica

Altura	481 mm
Modelo panel perforado	de un lado
adecuado para tipo	1500 mm
Capacidad de carga	100 kg

Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Altura 481 mm
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Conector para columnas de soporte Tipo 2	938027 2
Conector para columnas de soporte Tipo 1	938027 1
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 1500	928070 1500
Columnas soporte Altura 481 mm	928010 481