


Garant**Panel perforado lateral giratorio, Altura: 962mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928101 962
GTIN	4062406113155
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Para atornillar a las columnas soporte, giratorio y para fijar a través de bisagras de fundición. Para un almacenamiento de herramientas claro y ergonómico.

Idóneo para:

Columna soporte n.º 928010 tam. 962, n.º 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Modelo panel perforado	de un lado
Profundidad	25 mm
Peso	6 kg
Anchura	420 mm
Altura	962 mm
Capacidad de carga	20 kg

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada