

Garant**Pared perforada con listones de cepillo, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928111 1000
GTIN	4062406113162
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Pared perforada como se describe en el n.º 928070 incluido listón de cepillo para pasar los cables hacia atrás. Para atornillar entre columnas de soporte n.º 928010, en carros de material n.º 918590 y para paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Profundidad	25 mm
Capacidad de carga	100 kg
adecuado para tipo	1000 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Modelo panel perforado	con listón de cepillo
Anchura	920 mm
Peso	6 kg
Altura	481 mm
Grosor material	1,2 mm

Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

Accesorios

Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Multifix adecuado para tipo 500	928201 500
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2