

**Garant****Pared perforada con listones de cepillo, adecuado para tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	928111 2000
GTIN	4062406113186
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Pared perforada como se describe en el n.º 928070 incluido listón de cepillo para pasar los cables hacia atrás. Para atornillar entre columnas de soporte n.º 928010, en carros de material n.º 918590 y para paredes separadoras n.º 955430 y 955431. 2 puentes centrales

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Anchura	1920 mm
Peso	12 kg
adecuado para tipo	2000 mm
Altura	481 mm
Profundidad	25 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Modelo panel perforado	con listón de cepillo
Capacidad de carga	100 kg
Grosor material	1,2 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

## Accesorios

Columna soporte para colgar Altura 481 mm	928060 481
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Multifix adecuado para tipo 1000	928201 1000
Multifix adecuado para tipo 1500	928201 1500
Multifix adecuado para tipo 500	928201 500
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300