


**Garant****Panel perforado lateral giratorio, Altura: 481 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928101 481
GTIN	4062406113148
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Para atornillar a las columnas soporte, giratorio y para fijar a través de bisagras de fundición. Para un almacenamiento de herramientas claro y ergonómico.

**Idóneo para:**

Columna soporte n.º 928010 tam. 481, n.º 928075.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Altura	481 mm
Profundidad	25 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Capacidad de carga	20 kg
Peso	3 kg
Anchura	420 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada