

Garant**Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad, adecuado para tipo: 1500****Datos de pedido**

Número de pedido	928130 1500
GTIN	4062406113209
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. **Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.**

Posibilidad de bloqueo **horizontal 90°** y **oblicuo 110°**.

Idóneo para:

Montaje mediante **suspensión** en las columnas soporte n.º 928010, carro de material n.º 918590 (tam. 1000) y pared separadora n.º 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Si se enganchan ambos estantes de almacenamiento en las partes delantera y trasera de las columnas soporte resulta un compartimento doble. Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas para almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.

Descripción técnica

Profundidad útil	200 mm
adecuado para tipo	1500
Anchura útil	1380 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad	40 mm
Anchura	1420 mm
Altura de montaje	80 mm

Ángulo de inclinación	90 grados
Ángulo de inclinación	110 grados
Modelo estante	Estándar
Grosor material	1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento