

**Garant****Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad, adecuado para tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	928131 2000
GTIN	4062406113247
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. **Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.**

Posibilidad de bloqueo **horizontal 90°** y **oblicuo 110°**.

**Idóneo para:**

Montaje mediante **suspensión** en las columnas soporte n.º 928010, carro de material n.º 918590 (tam. 1000) y pared separadora n.º 955430 y 955431.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas de almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.

**Descripción técnica**

Profundidad útil	300 mm
Anchura útil	1880 mm
Altura de montaje	80 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad	110 mm
Anchura	1920 mm
adecuado para tipo	2000
Ángulo de inclinación	90 grados

Ángulo de inclinación	110 grados
Modelo estante	Estándar
Grosor material	1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento