

**Garant****Bandeja de almacenamiento c/iluminación, adecuado para tipo: 1500****Datos de pedido**

Número de pedido	928140 1500
GTIN	4062406113339
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Estante de almacenamiento como se describe en el n.º 928131. Con iluminación LED integrada que se puede girar (versión como n.º 928600 con interruptor de encendido/apagado) debajo del estante de almacenamiento.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**, tubos fluorescentes plateados.

**Nota:**

La lámpara debajo del estante de almacenamiento contiene lámparas LED integradas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El fabricante puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

**Descripción técnica**

Corriente de alumbrado	2520 lm
Anchura	1420 mm
Temperatura de color	4000 K
Profundidad útil	300 mm
Anchura útil	1380 mm
Consumo de potencia	27 W
Tecnología de luz LED	sí
adecuado para tipo	1500
Altura de montaje	80 mm

Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Modelo estante	con iluminación
Grosor material	1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento