

**Garant****Estante de almacenamiento con arco de acero, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928145 1000
GTIN	4062406113353
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con cuerpo rígido de acero galvanizado. El montaje se realiza por suspensión.

**Idóneo para:**

Columnas soporte n.º 928010, 928020, 928075, 928076, carro para material n.º 918590, paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**. Estribos electrogalvanizados.

**Descripción técnica**

Anchura	920 mm
Ø de arco	8 mm
Altura del arco	330 mm
Altura de montaje	80 mm
Profundidad útil	300 mm
adecuado para tipo	1000
Anchura útil	880 mm
Cantidad de estribos de acero	4
Modelo estante	con cuerpo rígido
Grosor material	1,5 mm

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento