

Garant**Bandeja de almacenamiento c/iluminacion, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928140 1000
GTIN	4062406113322
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Estante de almacenamiento como se describe en el n.º 928131. Con iluminación LED integrada que se puede girar (versión como n.º 928600 con interruptor de encendido/apagado) debajo del estante de almacenamiento.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**, tubos fluorescentes plateados.

Nota:

La lámpara debajo del estante de almacenamiento contiene lámparas LED integradas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El fabricante puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

Descripción técnica

Altura de montaje	80 mm
Tecnología de luz LED	sí
Consumo de potencia	18 W
Profundidad útil	300 mm
Anchura	920 mm
Temperatura de color	4000 K
adecuado para tipo	1000
Anchura útil	880 mm
Corriente de alumbrado	1890 lm

Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Modelo estante	con iluminación
Grosor material	1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento