

**Garant****Brazo articulado, Cantidad de articulaciones: 1****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 928170 1      |
| GTIN              | 4062406113384 |
| Clase de artículo | 91P           |

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Brazo articulado de tubo de acero con **1 o 2 articulaciones**, para la fijación (unión atornillada) a **columnas soporte**. Para el asiento de soporte TFT/teclado n.º 928172 tam. 1, pared perforada n.º 928175 tam. 1 y soporte TFT n.º 928178 tam 1.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Voladizo del brazo articulado: 310 mm

Capacidad de carga: 25 kg

Peso: 2,5 kg

**Descripción técnica**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Voladizo del brazo articulado | 310 mm              |
| Cantidad de articulaciones    | 1                   |
| Capacidad de carga            | 25 kg               |
| Serie                         | Estación de trabajo |
| Peso                          | 2,5 kg              |
| Altura de montaje             | 120 mm              |
| Grosor material               | 1 mm                |

|   |  |
|---|--|
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg  |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto  | Brazo giratorio  |

## Accesorios

|  |          |
|--|----------|
| TFT / soporte teclado Tipo 1                 | 928172 1 |
| Pared perforada para brazo articulado Tipo 1 | 928175 1 |
| Soporte TFT Tipo 1                           | 928178 1 |