

Garant**Brazo articulado, Cantidad de articulaciones: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	928170 2
GTIN	4062406113391
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Brazo articulado de tubo de acero con **1 o 2 articulaciones**, para la fijación (unión atornillada) a **columnas de soporte n.º 928010**. Para el asiento de soporte TFT/teclado n.º 928172 tam. 1, pared perforada n.º 928175 tam. 1 y soporte TFT n.º 928178 tam 1.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**.

Descripción técnica

Cantidad de articulaciones	2
Voladizo del brazo articulado	560 mm
Peso	3,5 kg
Capacidad de carga	25 kg
Serie	Estación de trabajo
Altura de montaje	120 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Brazo giratorio

Accesorios

Soporte TFT Tipo 1	928178 1
Pared perforada para brazo articulado Tipo 1	928175 1
TFT / soporte teclado Tipo 1	928172 1