

**Garant****Estante de almacenamiento con arco de acero, adecuado para tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	928145 2000
GTIN	4062406113377
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con cuerpo rígido de acero galvanizado. El montaje se realiza por suspensión.

**Idóneo para:**

Columnas soporte n.º 928010, 928020, 928075, 928076, carro para material n.º 918590, paredes separadoras n.º 955430 y 955431.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**. Estribos electrogalvanizados.

**Descripción técnica**

Ø de arco	8 mm
adecuado para tipo	2000
Profundidad útil	300 mm
Anchura útil	1880 mm
Altura de montaje	80 mm
Anchura	1920 mm
Altura del arco	330 mm
Cantidad de estribos de acero	6
Modelo estante	con cuerpo rígido
Grosor material	1,5 mm

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento