

**Garant**

**Unión angular con 1 montante angular, Profundidad 400 mm, Altura: 1000mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	990241 1000
GTIN	4062406114114
Clase de artículo	911

**Descripción****Ejecución:**

Montante angular estable formado por montantes cuadrangulares (50×25×1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños/estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

**Suministro:**

Montante angular, estantes rinconeros (para el número ver el tamaño correspondiente). 1 soporte angular, 3 estantes de esquina.

**Lacado:**

Bastidor vertical antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. Par de travesaños **siempre** gris antracita RAL 7016.

**Nota:**

La unión angular solo se puede montar en combinación con 2 estanterías básicas n.º 990201 o n.º 990211.

**Descripción técnica**

Profundidad de estante	975 mm
------------------------	--------

Anchura estante	975 mm
Número de estantes	3
Estante profundidad (medida B)	900 mm
Adecuado para conexión estantería, profundidad	400 mm
Estante parte frontal (medida A)	777 mm
Montaje por el cliente	sí
La estantería necesita estantes de conexión para el montaje	sí
Carga del panel máxima	900 kg
Solución de esquina como instalación independiente	no
Altura de la estantería	1000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	120 kg
Grosor estante	38 mm
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 400 mm
Tipo de producto	Unión angular

## Accesorios

Estante rinconero, galvanizado con juego de travesaños adecuado para conexión estantería, profundidad 400 mm	990370 400
--	------------