

Estantería encajable de ampliación, Profundidad 500 mm, Altura: 2400mm



Datos de pedido

Número de pedido	990216 2400
GTIN	4062406114305
Clase de artículo	911

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares ($50 \times 25 \times 1,25$ mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

Lacado:

Bastidor vertical antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.** Par de travesaños **siempre** gris antracita RAL 7016.

Nota:

- Las estanterías de 500 mm de profundidad son compatibles dimensionalmente con los armarios GridLine y pueden combinarse con ellos como se desee.
- Encontrará las piezas individuales y los accesorios para las estanterías con estantes encajables en nuestra eShop en n.º 990271 990370.
- · Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Número bastidores perfilados	1
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	975 mm
Altura de la estantería	2400 mm
Profundidad de estante	500 mm
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Anchura estante	946 mm
Número de estantes	5
Estante Anchura medida libre	900 mm
Carga del panel máxima	900 kg
Profundidad de estantería	500 mm
Tipo de fijación estante	Travesaño
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	120 kg
Grosor estante	38 mm
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Estante nella ciù de la cara de tracca de la cara de cara de la ca	
Estante galvanizado con par de travesaños Adecuado para	000220 500
profundidad estantería 500 mm	990320 500