

Garant**Bastidor vertical con recubrimiento de chapa, Profundidad 500 mm, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	990296 1000
GTIN	4062406114442
Clase de artículo	911

Descripción**Ejecución:**

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos. El revestimiento de chapa con perforaciones a intervalos regulares impide el acceso por los lados.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.º 990201– 990216, utilizables como bastidor intermedio o como bastidor terminal.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Montaje posible como pared intermedia	sí
Anchura	500 mm
Altura	1000 mm
Adecuado para altura estantería	1000 mm

Adecuado para profundidad estantería	500 mm
Montaje por el cliente	sí
Adaptación estantes	de 1 lados
Adecuado para estantería con estantes encajables	sí
Altura de la estantería	1000 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Bastidor vertical

Accesorios

Chapas niveladoras como compensaciónJuego de 10 piezas	990398
Juego de ángulos, 2 piezas, para fijación al suelo	990399