

Garant**Bastidor vertical con recubrimiento de chapa, Profundidad 500 mm, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 990296 2000 |
| GTIN | 4062406114497 |
| Clase de artículo | 911 |

Descripción**Ejecución:**

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos. El revestimiento de chapa con perforaciones a intervalos regulares impide el acceso por los lados.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.º 990201– 990216, utilizables como bastidor intermedio o como bastidor terminal.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Adecuado para estantería con estantes encajables | sí |
| Montaje por el cliente | sí |
| Anchura | 500 mm |
| Adecuado para profundidad estantería | 500 mm |

| | |
|---|--|
| Altura | 2000 mm |
| Altura de la estantería | 2000 mm |
| Adaptación estantes | de 1 lados |
| Adecuado para altura estantería | 2000 mm |
| Montaje posible como pared intermedia | sí |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 500 mm |
| Tipo de producto | Bastidor vertical |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Chapas niveladoras como compensaciónJuego de 10 piezas | 990398 |
| Juego de ángulos, 2 piezas, para fijación al suelo | 990399 |