


Garant**Placa de base ZeroClamp, Tipo: 25438****Datos de pedido**

Número de pedido	360012 25438
GTIN	4045197722713
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Todas las perforaciones para separaciones de ranuras en T de **63, 100, 125 mm.**

Agujero central Ø 25 H7 para alojamiento de un juego de centrado. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para máquinas verticales/horizontales.

Material:

Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.

Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

Nota:

Placas de base con disco de sujeción de Ø 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición.

Descripción técnica

Anchura B	596 mm
Tipo	25438
Altura H	54 mm
Número de discos de sujeción	6
Longitud A	396 mm
Medida de referencia S	200 mm
Ø disco de sujeción	138 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Placa base

Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10	360025 25M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138	360025 25M10/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 14M12/90	360025 14M12/90
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12	360025 18M12
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12/138	360025 18M12/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M16/138	360025 25M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
	360013 25449

Chapa de cubierta para placa de base ZeroClamp Tipo
25449

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo
12M10/90

360025 12M10/90

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo
12M10

360025 12M10

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo
16M8

360025 16M8

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo
12M10/138

360025 12M10/138

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo
16M10

360025 16M10

Bloque de conexión ZeroClamp Tipo 12808

360017 12808

Bloque de conexión ZeroClamp Tipo 12805

360017 12805