

**Herramienta alisadora EG3T-3 universal, Asiento de mango tipo: S12****Datos de pedido**

Número de pedido	291507 S12
GTIN	4060491018942
Clase de artículo	29F

**Descripción****Ejecución:**

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.

Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.

**Ventaja:**

Calidad de la superficie posible  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).

**Aplicación:**

Para el refinamiento mecánico de superficies.

Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta  $1400 \text{ N/mm}^2$  y una dureza de hasta 45 HRC.

Para el uso en máquinas para cilindrar.

**Idóneo para:**

Intervalo de  $\varnothing$  (recomendado): 5 mm – 50 mm

**Nota:**

- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**
- **Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.**

**Descripción técnica**

Desplazamiento central punta f	6 mm
Vástago cuadrado	12×12 mm
$\varnothing$ de rodillo	3 mm
Fuerza de rodadura máxima	0,6 kN

Asiento de mango tipo	S12
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	110 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
Tipo de producto	Herramienta de cilindro liso