


Garant
Placa de base ZeroClamp, Tipo: 25440

Datos de pedido

Número de pedido	360012 25440
GTIN	4045197722720
Clase de artículo	310

Descripción
Ejecución:

Todas las perforaciones para separaciones de ranuras en T de **63, 100, 125 mm**.
 Agujero central Ø 25 H7 para alojamiento de un juego de centrado.

Aplicación:

Para máquinas verticales/horizontales.

Material:

Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.

Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

Ø disco de sujeción: 138 mm

Número de discos de sujeción: 8

Anchura B: 796 mm

Longitud A: 396 mm

Altura H: 54 mm

Medida de referencia S: 200 mm

Descripción técnica

Ø disco de sujeción	138 mm
Medida de referencia S	200 mm
Tipo	25440

Anchura B	796 mm
Número de discos de sujeción	8
Altura H	54 mm
Longitud A	396 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Sistema de sujeción de punto cero

Accesorios

Bloque de conexión ZeroClamp Tipo 12808	360017 12808
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/190	360025 12M10/190
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 30M24/190	360025 30M24/190
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12/138	360025 18M12/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M8	360025 16M8
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/190	360025 18M16/190
Bloque de conexión ZeroClamp Tipo 12805	360017 12805
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10	360025 25M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M10	360025 16M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 14M12/90	360025 14M12/90
	360025 25M10/138

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138

Chapa de cubierta para placa de base ZeroClamp Tipo 25442

360013 25442

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12

360025 18M12

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/138

360025 12M10/138

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10

360025 12M10

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/90

360025 12M10/90

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M16/138

360025 25M16/138