

RUNPOTEC

HFR KABELLEITUNGSSPEZIALIST

Cinta de tracción de perlón Runpo 1, Longitud de cinta: 30m**Datos de pedido**

Número de pedido	814865 30
GTIN	9120045472196
Clase de artículo	86A

Descripción**Ejecución:**

Guía pasacables de plástico de **4 mm** de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien. Cinta de perlón. Un extremo comprimido **con punta de guía flexible (Runpogleiter)** y anilla de tracción; otro extremo atornillado con anilla de tracción.

Descripción técnica

Longitud de cinta	30 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	1,7 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables

Accesorios

Power Disk	814770
Lubricante para cables	814760