

Garant
Asiento 90° cilíndrico con RI corto, Tipo: 24

Datos de pedido

Número de pedido	239740 24
GTIN	4062406115753
Clase de artículo	23A

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión** para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.º 210550 – 210582 y n.º 212000.

Mango: DIN 6535 HA con h6

adecuado para Ø agujero pasante: 26,21 - 32,2 mm

adecuado para Ø agujero ciego: 30,21 - 40,2 mm

Longitud total L: 142 mm

Longitud útil L₁: 84 mm

Ø mango D_s h6: 25 mm

Par de apriete recomendado: 25 Nm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	84 mm
Par de apriete recomendado	25 Nm
adecuado para Ø agujero pasante	26,21 - 32,2 mm
adecuado para Ø agujero ciego	30,21 - 40,2 mm
Ø mango D _s h6	25 mm
Longitud total L	142 mm
Serie	TopCut

Refrigeración interior	sí
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca