

Garant
Asiento 90° cilíndrico con RI largo, Tipo: 29

Datos de pedido

Número de pedido	239745 29
GTIN	4062406115784
Clase de artículo	23A

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión** para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.º 210550 – 210582 y n.º 212000.

Mango: DIN 6535 HA con h6

adecuado para Ø agujero pasante: 32,21 - 50 mm

adecuado para Ø agujero ciego: 40,21 - 50 mm

Longitud total L: 216 mm

Longitud útil L₁: 152,5 mm

Ø mango D_s h6: 32 mm

Par de apriete recomendado: 35 Nm

Descripción técnica

Par de apriete recomendado	35 Nm
Ø mango D _s h6	32 mm
Longitud útil L ₁	152,5 mm
adecuado para Ø agujero ciego	40,21 - 50 mm
adecuado para Ø agujero pasante	32,21 - 50 mm
Longitud total L	216 mm
Serie	TopCut

Refrigeración interior	sí
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca