

Garant**Montante angular, Altura: 1200 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	990361 1200
GTIN	4062406115968
Clase de artículo	911

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para uniones angulares.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción técnica

Profundidad perfil	40 mm
Anchura perfil	40 mm
Adaptación estantes	de 2 lados
Altura	1200 mm
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Solución de esquina para estantería de baldas