

Garant**Montante angular, Altura: 800 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 990361 800 |
| GTIN | 4062406115937 |
| Clase de artículo | 911 |

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para uniones angulares.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Altura | 800 mm |
| Anchura perfil | 40 mm |
| Adaptación estantes | de 2 lados |
| Profundidad perfil | 40 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Solución de esquina para estantería de baldas |