

Garant**Montante angular, Altura: 2400 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	990361 2400
GTIN	4062406115999
Clase de artículo	911

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para uniones angulares.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción técnica

Anchura perfil	40 mm
Profundidad perfil	40 mm
Altura	2400 mm
Adaptación estantes	de 2 lados
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Solución de esquina para estantería de baldas