

Garant

Regletas para equipos multimedia con 2 tomas de corriente 250 V, adecuado para tipo: 1500

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 928442 1500 |
| GTIN | 4062406116163 |
| Clase de artículo | 91P |

Descripción**Ejecución:**

Equipado con 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/1.

De chapa de acero en **tipo de construcción modular**. Todos los componentes eléctricos con **cable y conexión de enchufe**. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.

Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.

Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):

1 × bloque de distribución n.º 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,

1 × conector enchufable de 5 polos n.º 928491 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:**Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.º 928490; 928491; 928492):**

· **Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.**

· **Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.**

· **Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.**

· **Sección transversal de los cables preconfeccionados:**

3 × 1,5 mm² para corriente alterna (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)

· **Nivel de protección 1**

· **Tipo de protección IP 20.**

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, columna soporte de esquina n.º 928030. El montaje se realiza por **suspensión**.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|--|
| Peso | 7 kg |
| Anchura | 1420 mm |
| División | 13E |
| adecuado para tipo | 1500 |
| Altura de montaje | 160 mm |
| Intervalo de ajuste de la profundidad | 60 mm |
| Tensión nominal | 250 V |
| Interruptor ON/OFF | no |
| Número de tomas de corriente tipo F | 2 |
| Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST |
| Tipo de toma de corriente | F |
| Tipo de corriente | AC |
| Grosor material | 1,5 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |

Accesorios

| | |
|---|-----------------|
| Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/2 | 928470 0/2 |
| Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/1 | 928470 0/1 |
| Módulo para energía y medios Tipo de módulo DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |
| Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |