

Garant**Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928444 1000
GTIN	4062406116248
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Equipado con 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/2 y módulo n.º 928470 tam. ON/OFF1, interruptor Con./Des. para la unidad de alumbrado.

De chapa de acero en **tipo de construcción modular**. Todos los componentes eléctricos con **cable y conexión de enchufe**. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.

Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.

Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):

1 bloque de distribución n.º 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,

1 conector enchufable de 5 polos n.º 928490 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:**Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.º 928490; 928491; 928492):**

- **Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.**
- **Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.**
- **Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.**
- **Sección transversal de los cables preconfeccionados:**
 - 3 × 1,5 mm² para corriente alterna (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Nivel de protección 1**
- **Tipo de protección IP 20.**

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, columna soporte de esquina n.º 928030. El montaje se realiza por **suspensión**.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descripción técnica

Peso	6 kg
Altura de montaje	160 mm
Anchura	920 mm
adecuado para tipo	1000
División	8E
Intervalo de ajuste de la profundidad	60 mm
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Número de tomas de corriente tipo F	4
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente	F
Tipo de corriente	AC
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación

Accesorios

Módulo para energía y medios Tipo de módulo ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Módulo para energía y medios Tipo de módulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/2	928470 0/2
Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/1	928470 0/1

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Bloque distribuidor Cantidad de polos / Número de salidas 3/5	928492 3/5
Cable de prolongación sistema de enchufe Wieland Tipo 3	923424 3