

Garant**Módulo de medios para columna de soporte, Tipo de módulo: CH250/ONOF****Datos de pedido**

Número de pedido	928460 CH250/ONOF
GTIN	4062406116446
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte. Con una toma de corriente Schuko completamente cableada e interruptor con./des. para unidad de alumbrado.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010 (excepto tam. 200), n.º 928020, 928075 y n.º 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente. Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descripción técnica

Tensión nominal	250 V
Potencia de ruptura	250V / 10A
Corriente nominal	10 A

Altura	480 mm
Anchura	55 mm
Peso	2 kg
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Número de tomas de corriente tipo J	1
Tipo de toma de corriente	J
Tipo de corriente	AC
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación