

**Garant****Módulo de medios para columna de soporte, Tipo de módulo: DE250/ONOF****Datos de pedido**

Número de pedido	928460 DE250/ONOF
GTIN	4062406116392
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte. Con una toma de corriente Schuko completamente cableada e interruptor con./des. para unidad de alumbrado.

**Idóneo para:**

Columnas soporte n.º 928010 (excepto tam. 200), n.º 928020, 928075 y n.º 928076.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente. Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

**Descripción técnica**

Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Potencia de ruptura	250V / 10A

Altura	480 mm
Peso	2 kg
Anchura	55 mm
Interruptor ON/OFF	sí
Número de tomas de corriente tipo F	1
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente	F
Tipo de corriente	AC
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación