

**Garant****Unidad iluminación LED, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928600 1000
GTIN	4062406117443
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K. Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara. Unidad de alumbrado LED con carcasa plateada de chapa de acero y pantalla de PMMA.

**Idóneo para:**

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

**Lacado:**

Carcasa plata similar a RAL 9006.

**Descripción técnica**

Profundidad	120 mm
Sin filtro ni parpadeo	sí
Lámpara profundidad	30 mm
Lámpara longitud	850 mm
Longitud	920 mm
Serie	Estación de trabajo
Corriente de alumbrado	1890 lm

Consumo de potencia	27 W
Peso	3 kg
adecuado para tipo	1000 mm
Tecnología de luz LED	sí
Temperatura de color	4000 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF	no
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Grosor material	1 mm
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo