

Waldmann **Unidad de alumbrado TAMETO, adecuado para tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	928608 2000
GTIN	4013330060718
Clase de artículo	93L

Descripción**Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Unidad de alumbrado LED con carcasa de aluminio anodizado incoloro y plástico negro.

Antideslumbramiento por medio de panel de prisma cónico PMMA La unidad de alumbrado se puede atenuar progresivamente y está protegida de la suciedad por el tipo de construcción cerrado. Conexión por medio de sistema de conexión industrial, para un cableado en serie sencillo.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

Descripción técnica

Longitud	1920 mm
Peso	6 kg
Sin filtro ni parpadeo	sí
Tecnología de luz LED	sí
Corriente de alumbrado	3700 lm

Lámpara profundidad	167 mm
Consumo de potencia	40 W
Lámpara longitud	1490 mm
adecuado para tipo	2000 mm
Profundidad	187 mm
Posibilidad de atenuación con progresión continua	sí
Temperatura de color	4000 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Interruptor ON/OFF	sí
Clase de protección IP	IP 20
Grosor material	1 mm
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo