

Garant**Unidad de alumbrado LED con interruptor Con. / Des., adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928602 1000
GTIN	4062406117474
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K. Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara. Unidad de alumbrado LED con carcasa plateada de chapa de acero y pantalla de PMMA.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

Lacado:

Carcasa plata similar a RAL 9006.

Descripción técnica

Lámpara profundidad	30 mm
Corriente de alumbrado	1890 lm
Peso	3 kg
Consumo de potencia	27 W
Número de interruptores de conexión/desconexión	1
Profundidad	120 mm

Tecnología de luz LED	sí
Sin filtro ni parpadeo	sí
Longitud	920 mm
adecuado para tipo	1000 mm
Lámpara longitud	850 mm
Temperatura de color	4000 K
Serie	Estación de trabajo
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Grosor material	1 mm
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo